

Cart C300 & Top Module TMC300

Modules de prise en charge de chariot



Etape 1 :
Le MiR s'approche de la station



Etape 2 :
Le MiR libère le chariot



Etape 3 :
Le chariot reste lié à la station, le
MiR repart pour une autre mission



① Perçage disponible pour adaptation du chariot à votre application

② Dimensions du cart C300 : 800 mm x 800 mm

③ Charge maximale : MiR100 : 150 kg / MiR250 : 300 kg

④ Système permettant une accroche à la station d'accueil avec une grande précision pour intégration aisée dans un procédé automatique

⑤ Top Module TMC1

⑥ Roues du chariot